

## DiaOTO AP Dose

### 2 oder 4 Port LWL Dose

Die neue DiaOTO Dose überzeugt nicht nur optisch, sondern brilliert auch Punkto Innenleben. Zwei oder vier optische Fasern werden mit hoch-qualitativen Komponenten entweder vor Ort unkompliziert angespleisst oder sind bereits vorkonfektioniert erhältlich, und müssen nach dem Einziehen nur noch eingesteckt werden.

Das UV-beständige Gehäuse ist auf Einlasskästen, Wände oder in Multimedia Kästen montierbar und erfüllt die RoHS bzw. REACH Vorgaben.

#### Wichtigste Eigenschaften

- ▶ Aufputz Dose
- ▶ 2 oder 4 Kanäle
- ▶ Schnittstelle Frontseite: F-3000® SM, APC
- ▶ Schnittstelle Innenseite: F-3000®s Fusion oder Dialink vorkonfektioniert
- ▶ Ausziehbares Beschriftungsfeld
- ▶ Dimensionen 90 x 90 x 14 mm
- ▶ Gehäusematerial: Kunststoff
- ▶ Dosen Konfektionierung: Fusion SOC oder vorkonfektioniert



DIAMOND SA  
via dei Patrizi 5  
CH-6616 Losone TI  
Tel. +41 58 307 45 45  
info@diamond-fo.com

[www.diamond.ch](http://www.diamond.ch)

